

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengthe L_1	16,5 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Totale lengte L	180 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
Spanhoogte L_2	15,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A16Q SVUBR/L11
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500