

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
Spanhoogte L_2	39 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Koplengte L_1	40 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
ISO-code houder	A40T SVUBR/L16
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Onderlegplaat	269005 8
Totale lengte L	300 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Onderlegplaat Type 8	269005 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500