

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260704 16/09
GTIN	4045197878113
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	269005 12
Functiebreedte L <sub>4</sub>	13 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
ISO-code houder	SSBCR/L 1616H09
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 12	269005 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500