

3M**Soft-pads, 20-delige set zacht, 140×115×5 mm, Korrelgrootte: 1500**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 557545 1500 |
| GTIN | 30051131026002 |
| Artikelklasse | 53M |

Omschrijving

Uitvoering:

Soft-pad met **drukverdelende** schuimrubberstructuur. Gecoat met korund (A) aan 1 kanten gecoat.

Voordeel:

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

Toepassing:

Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Korrelgrootte | 1500 |
| Fijnheidsgraad | microfijn |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Breedte | 115 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Hoogte | 5 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Productnaamattribuut | 140×115×5 mm |
| Aantal sponzen, pads | 20 |
| Producttype | Schuurspons |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Steen | beperkt geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |