



Frees voor hoge voedingen MFH micro, Weldonschacht, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 10/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221942 10/2
GTIN	4960664778416
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkraftvermindering.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Rampinghoek α_{\max}	2,25 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	5,1 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	LPGT 0102..
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	16 mm
$\varnothing D_3$	6 mm
Afkoppellengte L_1	20 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	10 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees