

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421571 0-25
GTIN	4946368716688
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863**. Extra groot LCD-display (7,5 mm). 'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. **Combiratel** (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

Voordeel:

Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. Vanaf maat 25–50 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Kalibratie	B1
Spoed van de spindel	2 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	2 µm
Aantal inbegrepen batterijen	1

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------