



**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing,
Totale lengte: 500mm**



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 461810 500 |
| GTIN | 4045197879059 |
| Artikelklasse | 42G |

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met inchverdeling. Onderkant met mm-verdeling.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------|
| Kalibratie | F8 |
| Doorsnede dikte | 0,5 mm |
| Doorsnede breedte | 18 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Norm | EG II |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| Producttype | Liniaal |

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm

026200 500