

Garant
ONEU 05T6 ANER, HB7520, Type: ST1400


Bestelgegevens

Bestelnummer	213432 ST1400
GTIN	4045197879974
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×8 snijkanten.

Advies:
Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 3 mm

Type: ST1400

 Voeding f_z per tand: 0,25 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	16
ISO-code wisselplaat	ONEU 05T6 ANER

Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		