

**Elasto-schuurblok (SiC), Lengte×breedte: 115X60mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 557680 115X60 |
| GTIN | 4045197241801 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.

Hoogwaardige uitvoering met **zuivere siliciumcarbide-slijpkorrel (SiC)** en speciaal elastisch syntheses materiaal.

Toepassing:

Universeel voor het **reinigen, polijsten, gladmaken, matteren en schuren van alle materialen.**

Opmerking:

Water, petroleum, pasta's of soortgelijke additieven **vergroten de werking.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-----------------|
| Lengte | 115 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Fijnheidsgraad | grof |
| Hoogte | 30 mm |
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide |
| Producttype | Schuurblok |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | beperkt geschikt | | |
| Steen | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |