

**Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 557710 60     |
| GTIN          | 4018875266939 |
| Artikelklasse | 56V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.

Type **VSM KK 24**: weefsel **blauw, spaarrol** voor normale belasting.

Verpakking **met geïntegreerd afscheurmes**.

**Toepassing:**

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

**Technische beschrijving**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Korrelgrootte         | 60                 |
| Fijnheidsgraad        | grof               |
| Slijpmiddel           | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A                  |
| Spaarrollen breedte   | 40 mm              |
| Spaarrollen lengte    | 50 m               |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Productnaamattribuut | 40 mm × 50 m |
| Producttype          | Schuurlinnen |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | geschikt         |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | geschikt         |                |          |
| Ti                             | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |
| Lakken                         | beperkt geschikt |                |          |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| droog                          | geschikt         |                |          |