

## Garant

### Spiebaansteekhouder lang Ø DS 25 mm, Vanaf groefbreedte m: 4mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	290350 4
GTIN	4045197880932
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

### Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

### Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

## Technische beschrijving

Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	4 mm
geschikt voor groefbreedte m	5 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	10,71 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	10,91 mm
Nuttige lengte $L_1$	56 mm
Middenverplaatsing $L_3$	5,35 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaatouder-Ø $D_1$	10 mm

Inwendige koeling	ja
Schactlengte L <sub>s</sub>	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

---

## Accessoires

Bevestigingsschroef Type 1	290399 1
----------------------------	----------