

Garant
Spiebaansteekhouder lang Ø DS 25 mm, Vanaf groefbreedte m: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290350 8
GTIN	4045197880963
Artikelklasse	29K

Omschrijving
Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

geschikt voor groefbreedte m	8 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21,7 mm
Nuttige lengte L_1	100 mm
Bout	290399 2
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	20 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	90 mm

Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 2	290399 2
----------------------------	----------