

Garant
Spiebaansteekhouder lang Ø DS 25 mm, Vanaf groefbreedte m: 10mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290350 10
GTIN	4045197880970
Artikelklasse	29K

Omschrijving
Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

geschikt voor groefbreedte m	10 mm
geschikt voor groefbreedte m	12 mm
Nuttige lengte L ₁	126 mm
Bout	290399 3
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27,37 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	27,73 mm
Middenverplaatsing L ₃	14 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	25 mm

Inwendige koeling	ja
Schactlengte L _s	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 3	290399 3
----------------------------	----------