

Garant
Spiebaansteekhouder lang \varnothing DS 25 mm, Vanaf groefbreedte m: 12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290350 12
GTIN	4045197880987
Artikelklasse	29K

Omschrijving
Let op:

Minimale voorboor- \varnothing altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \varnothing 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	161 mm
geschikt voor groefbreedte m	12 mm
Bout	290399 3
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	32,56 mm
Middenverplaatsing L_3	16,5 mm
Schacht- \varnothing	25 mm
Snijplaathouder- \varnothing D_1	30 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	90 mm

Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 3	290399 3
----------------------------	----------