

Garant**Spiebaansteekhouder lang Ø DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290353 12
GTIN	4045197881052
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	161 mm
Bout	290399 3
geschikt voor groefbreedte m	12 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32,56 mm
Middenverplaatsing L_3	16,5 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	30 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	100 mm

Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 3	290399 3
----------------------------	----------