

Garant
Spiebaansteekhouder standaard Ø DS 25 mm, vanaf groefbreedte m: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290355 4
GTIN	4045197881106
Artikelklasse	29K

Omschrijving
Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	40 mm
Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	4 mm
geschikt voor groefbreedte m	5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	10,71 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	10,91 mm
Middenverplaatsing L_3	5,35 mm
Schacht-Ø	25 mm

Snijplaathouder-Ø D ₁	10 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L _s	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 1	290399 1
----------------------------	----------