

**Garant****Spiebaansteekhouder standaard  $\varnothing$  DS 25 mm, vanaf groefbreedte m: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290355 8
GTIN	4045197881137
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor- $\varnothing$  altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte $L_1$	68 mm
geschikt voor groefbreedte m	8 mm
Minimale voorboor- $\varnothing$ $D_{min}$	21,7 mm
Bout	290399 2
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Schacht- $\varnothing$	25 mm
Snijplaathouder- $\varnothing$ $D_1$	20 mm
Inwendige koeling	ja

Schachtlengte L <sub>s</sub>	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

---

## Accessoires

Bevestigingsschroef Type 2	290399 2
----------------------------	----------