

Garant**Spiebaansteekhouder standaard Ø DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290358 2
GTIN	4045197881168
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	25 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	7,03 mm
Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	2 mm
Middenverplaatsing L_3	3,65 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	6,5 mm
Inwendige koeling	ja

Schachtlengte L _s	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 1	290399 1
----------------------------	----------