

Garant
Spiebaansteekhouder standaard \varnothing DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 14mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	290358 14
GTIN	4045197881243
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor- \varnothing altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- \varnothing 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	38,22 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{\min}	38,58 mm
geschikt voor groefbreedte m	14 mm
geschikt voor groefbreedte m	16 mm
Nuttige lengte L_1	126 mm
Bout	290399 3
Middenverplaatsing L_3	19,5 mm
Schacht- \varnothing	32 mm

Snijplaathouder-Ø D ₁	35 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L _s	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 3	290399 3
----------------------------	----------