



Terugslagvrije hamer met koperen inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754810 40
GTIN	7610733269631
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsconus en rand voor de bevestiging van de doppen. Inzetstukken van koper.

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor zeer nauwkeurige slagen of werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedoppen zie nr. 754760.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Technische beschrijving

Lengte van de steel	335 mm
Totale lengte	380 mm
Hamerkop-Ø	40 mm
Lengte van de kop met doppen	121 mm
Materiaal steel	Hickoryhout
Gewicht	1,34 kg
Materiaal behuizing	Staal

Serie	PB 306 Cu
Materiaal inzetdeel	Koper
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Reservedop kopervlak Hamerkop-Ø 40 mm	754760 40
---------------------------------------	-----------