



## Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD, Bladbreedte b: 2,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**SwissGrip-krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte en oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.

Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, **ESD-veilig.**

#### Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallele bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

#### Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

### Technische beschrijving

Steeleanduiding	0
Meslengte	80 mm

Bladbreedte b	2,5 mm
Bedieningszeskant	nee
doorgaande steel	nee
Punt	zwart
totale lengte	160 mm
Bladdikte a	0,4 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht	rond
Slagkap	nee
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Oppervlak	vernikkeld en verchroomd
Producttype	Schroevendraaier