

**Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F, 40 mm x 50 m, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 557700 120 |
| GTIN | 4018875266625 |
| Artikelklasse | 56V |

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.

Type **VSM KK 114 F**: weefsel **bruin, voor extreem hoge belasting**. Dit kwaliteitsweefsel is **bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum** en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Verpakking **met geïntegreerd afscheurmes**.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Fijnheidsgraad | middel |
| Korrelgrootte | 120 |
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Spaarrollen breedte | 40 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Spaarrollen lengte | 50 m |
| Productnaamattribuut | 40 mm × 50 m |
| Producttype | Schuurlinnen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | beperkt geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |