

**Oorkappen Peltor™ WorkTunes™ Pro****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097788
GTIN	4054596123298
Artikelklasse	04A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gehoorkappen **met geïntegreerde FM-radio**. Ingebouwde antenne, **snelle digitale zenderzoekfunctie en 5 zendergeheugens** zorgen voor flexibiliteit en een eenvoudige bediening. Met behulp van de bedieningstoetsen en de audio-feedback (frequentie) kan de zender worden ingesteld, zonder de gehoorbescherming af te zetten. Hierdoor blijft het gehoor te allen tijde beschermd. Via een 3,5 mm plug kan een **MP3-speler of smartphone** worden aangesloten. De aansluiting via de plug is geschikt voor het afspelen van audiobestanden, maar slechts beperkt voor het telefoneren. Automatische uitschakeling na 4 uur om energie te besparen. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Combineert gehoorbescherming en hoofdtelefoon.

Toepassing:

Luidruchtige industriële omgevingen.

Norm:

EN 352-1; EN 352-8

Levering:

Inclusief 2 AA-batterijen (alkali-mangaan) 081556 LR6.

Opmerking:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY220.

SNR-waarde (dempingswaarde): 32 dB(A)

Bedrijfsduur: 40 h

Gewicht: 352 g

Technische beschrijving

SNR-waarde (dempingswaarde)	32 dB(A)
Bedrijfsduur	40 h
Serie	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081556 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	2
Gewicht	352 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	EN 352-1
Norm	EN 352-8
Producttype	Oorkappen

Accessoires

Hygiëne-kit Type HY220	097767 HY220
Opbergbox	096920
Geluidsindicator NI100	097305
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6