

HEDI

Led-accuwerklamp, Wattage: 35W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081264 35
GTIN	4003644019977
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing. Robuuste werklamp met rubbergecoate zijanten en vijf hellingshoeken afhankelijk van de positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Geïntegreerde draaggreep, aan/uit-schakelaar op de achterzijde. Toegestaan voor voortdurend gebruik en op bouw- en montageplaatsen volgens BGI 608.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
ATEX-zone	geen
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Accuvoeding
Brandduur	4,5 h

Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtstroom	3850 lm
Totale lengte	273 mm
Totale breedte	256 mm
Totale hoogte	163 mm
Lichtstroom stand 2	1650 lm
Producttype	Werklamp