



Assortiment pc-schroevendraaiers met 'multicraft'-krachthandvat, Aantal delen: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	667551 11
GTIN	7610733269730
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Sleufstelen met parallel, smaller toelopend blad en daardoor exact passend in de genormaliseerde schroefsleuven. De punten van de kruiskopstelen zijn nauwkeurig op maat gefreesd. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

'Multicraft'-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), voor opname van de verschillende stelen, bijzonder stroef, zelfs met oliebesmeurde handen.

Speciaal samengesteld voor werkzaamheden aan de pc.

Inhoud:

Sleufstelen nr. 659928: Maat 4 en 5,5

Steel voor Phillips nr. 659921: Maat 1 en 2

Steel voor Torx® nr. 659922: Maat TX10 en TX15

Precisieschroevendraaier (sleuf) nr. 664415: Maat 2 en 3

Precisieschroevendraaier (voor Phillips) nr. 668891: Maat 0

Precisiedopsleutel (voor buitenzeskantbouten): 5 mm

Kunststof handvat: 1 st.

Levering:

Inclusief roltas, textiel.

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Aantal delen	11
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX10	659922 TX10
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Elektronica-schroevendraaier voor sleufESD Bladbreedte b 3 mm	664415 3
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 5,5 mm	659928 5,5
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 4 mm	659928 4
6 mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 2	659921 2
6 mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 1	659921 1
Elektronica-schroevendraaier voor sleufESD Bladbreedte b 2 mm	664415 2
Elektronica-schroevendraaier voor Phillips Kruiskopmaat 0	668891 0