

**Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F, 115 mm × 50 m, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557850 40
GTIN	4018875206102
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.

Type **VSM KK 114 F**: weefsel **bruin, voor extreem hoge belasting**. Dit kwaliteitsweefsel is **bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum** en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Verpakking **zonder afscheurmes**.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen. Ideaal voor toepassing op excentrische vlakschuurmachines.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Korrelgrootte	40
Serie	KK114F
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Spaarrollen breedte	115 mm
Spaarrollen lengte	50 m
Productnaamattribuut	115 mm × 50 m
Producttype	Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		