

**Mitutoyo****Liniaal, Effectieve meetlengte L0: 200mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	499240 200
GTIN	4946368854151
Artikelklasse	44D

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Met Absolute-meetsysteem.**
- **Na het inschakelen wordt de actuele positie weergegeven, daardoor wordt het tijdrovende instellen op referentiepunten overbodig.**
- **Gemakkelijke montage en installatie.**

### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Toepassing:

Voor het nauwkeurig vastleggen en positioneren van axiale verstellingen bijv. bij freesmachines, draaibanken, positioneertafels of meetapparatuur. Ook geschikt voor het achteraf uitrusten van gereedschapsmachines met digitale weergave.

### Opmerking:

**Uitsluitend te gebruiken in combinatie met afleesinstrument nr. 499356.**

## Technische beschrijving

Breedte	22 mm
Totale lengte L <sub>3</sub>	378 mm
Kabellengte	3,4 m
Middelpuntsafstand boringen L <sub>2</sub>	358 mm

Effectieve meetlengte $L_0$	200 mm
Maximale meetkopweg $L_1$	220 mm
Meetnauwkeurigheid (20°)	7 $\mu\text{m}$
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Netvoeding
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Liniaal

---

## Accessoires

Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 2	499356 2
Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 3	499356 3