

**Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F, 100 mm × 50 m, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557840 80
GTIN	4018875205723
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.

Type **VSM KK 114 F**: weefsel **bruin, voor extreem hoge belasting**. Dit kwaliteitsweefsel is **bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum** en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Verpakking **zonder afscheurmes**.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	grof
Korrelgrootte	80
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Spaarrollen breedte	100 mm

Spaarrollen lengte	50 m
Productnaamattribuut	100 mm × 50 m
Producttype	Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		