

**Mitutoyo****Opbouwliniaal IP66 horizontaal, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 499401 150    |
| GTIN          | 2050001051165 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Opbouwliniaal met elektromagnetisch, inductief meetsysteem. **Montage horizontaal.** Met **Absolute-elektronica** en grote, gemakkelijk afleesbare displaycijfers. Eenmalig instellen van de nulpositie, die tot de volgende vervanging van de batterij (ca. 1,5 jaar) het absolute nulpunt blijft. Hoogste meetnauwkeurigheid, ook bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Zero-/ABS-functie – nulstelling en omschakeling van relatieve naar absolute meting.

**Functie:**

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Geschikt voor meet- en positioneertaken bij gereedschapsmachines, installaties, etc.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 497085.

**Technische beschrijving**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Lengte liniaal L <sub>1</sub> | 235 mm            |
| Aflezing                      | 0,01 mm           |
| Gewicht                       | 410 g             |
| Totale lengte L <sub>2</sub>  | 259 mm            |
| Kalibratie                    | Prijs op aanvraag |
| Meetbereik                    | 0 - 150 mm        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Maximale afwijking                        | 0,03 mm                              |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 357                           |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                                    |
| IP-klasse                                 | IP 66                                |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding                      |
| Norm                                      | Fabrieksnorm                         |
| Aansluiting                               | USB-aansluiting                      |
| Meetwaarde vastleggen                     | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Meettechniek                              | Digitaal                             |
| Producttype                               | Opbouwliniaal                        |

## Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm | 021400 600 |
|---|------------|

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1         | 497085 D1   |
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975      |
| Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2         | 497085 D2   |
| Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2       | 497085 USB2 |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357   | 081560 357  |
| Zender Type S11E                                | 498966 S11E |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type       | 498965      |