

Mitutoyo**Opbouwliniaal IP66 horizontaal, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499401 200
GTIN	4946368441948
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Opbouwliniaal met elektromagnetisch, inductief meetsysteem. **Montage horizontaal.** Met **Absolute-elektronica** en grote, gemakkelijk afleesbare displaycijfers. Eenmalig instellen van de nulpositie, die tot de volgende vervanging van de batterij (ca. 1,5 jaar) het absolute nulpunt blijft. Hoogste meetnauwkeurigheid, ook bij de hoogste verplaatsingssnelheid. Zero-/ABS-functie – nulstelling en omschakeling van relatieve naar absolute meting.

Functie:

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor meet- en positioneertaken bij gereedschapsmachines, installaties, etc.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Technische beschrijving

Gewicht	430 g
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Lengte liniaal L ₁	287 mm
Meetbereik	0 - 200 mm
Aflezings	0,01 mm
Totale lengte L ₂	311 mm

Maximale afwijking	0,03 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 66
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Opbouwliniaal

Dienstverlening

Kalibratie Universele schuifmaat Maximaal meetbereik 600 mm	021400 600
---	------------

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497085 D2
Zender Type S11E	498966 S11E
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497085 D1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357