

**TESA****Klokschuifmaat Set 3-delig****Bestelgegevens**

Bestelnummer	405509
GTIN	4067263132707
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Mat verchromde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel. Precisieklonk met draibare wijzerplaat met vastzetschroef. Aflezing 1 mm op de liniaal, 2/100 mm op de wijzerplaat.

Levering:

3 x klokschuifmaat nr. 412416 gr. 150/02.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,03 mm
Beklenkte	40 mm
Wijzeromwenteling	2 mm
Aflezing (wijzerplaat)	0,02 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Norm	DIN 862
Dieptemaat	vlak
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Klokschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Klokschuifmaat Type 150/02	412416 150/02
----------------------------	---------------