

**Inspectie-endoscoop met sonde halfstar, Ø 8,5 mm, Sondelengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492930 1000
GTIN	4045197511829
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisapparaat met 2,4 inch LCD-weergave en 1 m lange, halfstarre sonde (Ø 8,5 mm, kijkrichting 0°). Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met 6 dimbare, witte leds. Zoommodus (1,5x), automatische ontspiegeling op metalen oppervlakken (AGC), spiegelmodus (Mirror). AV-uitgang voor beeldschermoverdracht.

Levering:

Inclusief 1 x sonde nr. 492936 gr. 1000 (IP67), transportkoffer, opschroefbare sondespiegel (90°), magneet, haak en 4 batterijen nr.081551 gr. LR6.

Cameraresolutie: 320x240 px

Displayresolutie: 320x240 px

Gefocuste dieptescherpte: 16 – 60 mm

Bedrijfstemperatuur: 0 - 50 °C

Gewicht: 0,43 kg

Technische beschrijving

Gefocuste dieptescherpte	16 – 60 mm
Displayresolutie	320x240 px

Breedte	94 mm
Lengte	210 mm
Gewicht	0,43 kg
Hoogte	58 mm
Sondelengte	1000 mm
Cameraresolutie	320×240 px
Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
Aantal inbegrepen batterijen	4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Sonde-Ø	8,5 mm
Producttype	Endoscoop

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492936 1000
Endoscoopsonde, halfstar Sondelengte 1000 mm	492934 1000
Endoscoopsonde, flexibel Sondelengte 2000 mm	492938 2000
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6