

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 1 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494220 1
GTIN	2050000973628
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schacht-Ø S	0,7 mm
Kogel-Ø D	1 mm
Gewicht	0,3 g
effectieve werklengte	4,5 mm
Materiaal schacht	Staal
Lengte L	10 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5