

Mitutoyo**Profielprojector PV-5110 met objectief****Bestelgegevens**

Bestelnummer	493535
GTIN	4946368669953
Artikelklasse	44C

Omschrijving**Uitvoering:**

Profielprojector voor nauwkeurige controle van grote werkstukken, met doorvallend en opvallend licht. **Robuust vloermodel** voor universeel gebruik bij productie en controle.

- **Standaardobjectief 10x. Objectieven 5x, 20x, 50x en 100 op aanvraag. Maximale vertekening van de objectieven 0,2%.**
- **Draaibaar beeldscherm-Ø effectief 508 mm.**
- **Ingebouwde, digitale led-weergave voor hoekmetingen, omschakelbaar tussen graden en decimalen.**
- **Telecentrisch verlichtingssysteem voor gelijkmatige belichting van het beeldveld en nauwkeurige metingen.**
- **Massieve coördinatenmeet tafel 380x250 mm, met geïntegreerde glaslinialen.**
- **Gegarandeerd goede beoordelingscondities en gemakkelijk meten van lengtes, hoeken, bochten, radiussen, schroefdraad, etc.**

Levering:

Inclusief objectief 10x, meettafel, halogeenverlichting voor opvallend en doorvallend licht, digitale hoekaanduiding, netkabel.

Accessoires:

Digitaal afleesinstrument nr. 499356, snijkantreiniger/positiekneedmassa nr. 354788.

Opmerking:

Andere speciale accessoires zoals objectieven, kantelbare centreersteen, horizontaalprisma, klemhouder, geschikte en genormeerde meetplaten, randdetector met meetwaarde-unit QM-Data 200, softwareprogramma 2-D-Geopak, digitaal display of afdekhoes op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Beeldscherm-Ø	508 mm
Aflezing	0,001 mm
Meetbereik x-as	200 mm
Gewicht	180 kg
Meetbereik y-as	100 mm
Breedte	1021 mm
Lengte	738 mm
Lengte meettafel	380 mm
Breedte meettafel	250 mm
Hoogte	1520 mm
Maximaal werkstukgewicht	5 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Profielprojector

Accessoires

Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 3	499356 3
Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 2	499356 2