

**RENISHAW****Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494220 5
GTIN	2050000973420
Artikelklasse	49F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

**Opmerking:**

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Materiaal schacht	Staal
effectieve werklengte	10 mm
Gewicht	0,7 g
Schacht-Ø S	2,5 mm
Kogel-Ø D	5 mm
Lengte L	10 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

**Accessoires**

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30