

HOLEX**Endoscoopsonde, flexibel, Ø 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492940 2000
GTIN	4045197565426
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°. Zeer hoge beeldkwaliteit met 16,7 miljoen kleuren.

Verlichtingsmodus: bedieningsknop voor het in- en uitschakelen van de beeldverlichting. Voor gebruik in grote holle ruimtes en/of zeer donkere omgevingen.

Zij-led-modus: bij gebruik van de opschroefbare sondespiegel worden door het activeren van de zij-led's storende reflecties in het beeld voorkomen.

Beeld draaien: beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.
Beeldopeningshoek 60,7°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. **Automotive:** motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. **Luchtvaart:** aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. **Bouw:** beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. **Leidingbouw:** lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. **Hydraulische systemen:** cilinders, lekkages. **Verwarming, sanitair, airconditioning:** kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. **Ongediertebestrijding:**

bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. **Politie, douane:** voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Levering:

Opschroefbare sondespiegel 110°.

Accessoires:

adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Opmerking:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-Ø en kijkrichtingen op aanvraag.

Sonde voor controle van leidingen:

- **Kop-Ø: 28 mm**
- **Sondelengte: 22 m**
- **Beeldopeningshoek: 150°**
- **8 Krachtige leds.**

Technische beschrijving

Sondelengte	2000 mm
IP-klasse	IP 67
Cameraresolutie	640×480 px
Sonde-Ø	5,5 mm
Productnaamattribuut	Ø 5,5 mm
Producttype	Sonde

Accessoires

Sondespiegel voor Ø 5,5 mm Gezichtshoek 90 graden	492950 90
Sondekogel voor Ø 5,5 mm	492952
Sondespiegel voor Ø 5,5 mm Gezichtshoek 110 graden	492950 110
Sondespiegel voor Ø 5,5 mm Gezichtshoek 70 graden	492950 70