

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 0,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494220 0,5
GTIN	2050000973611
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Materiaal schacht	Hardmetaal
Kogel-Ø D	0,5 mm
Schacht-Ø S	0,4 mm
Gewicht	0,3 g
effectieve werklengte	3 mm
Lengte L	10 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--------------------------------------	-------------

Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Taster-reinigingskit	494240
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10