

Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 2, Type: 81



Bestelgegevens

Bestelnummer	483811 81
GTIN	2050001057006
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm \varnothing zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m \varnothing 0,99 mm, daarboven 70 mm.

Tolerantieklasse 2: pen- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

Kalibratie: S18

Nominale maten van/tot: 1 - 5 mm

Oplopend met: 0,05 mm

Aantal meetpennen: 81

Technische beschrijving

Nominale maten van/tot	1 - 5 mm
Aantal meetpennen	81

Oplopend met	0,05 mm
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	2
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpenset

Dienstverlening

Kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	018381 81
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	019680 81
DAkKS-kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	020890 81
Kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	020880 81