



## Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm, SH 00 / DH 1, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	527060 3
GTIN	613548056226
Artikelklasse	53B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Zwitserse precisievijlen** met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldvijlachtige vormen, echter met **sterke, gesmede** 4-kante of 6-kante **arend** en **versterkt profiel**.

**Geen vijlhandvat nodig.**

#### Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. **Habilis-precisievijlen** maken een **grotere werkdruk** mogelijk dan naaldvijlen.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	half rond
Vijlvlakken	2
Doorsnede	12,2×3,4 mm
Totale lengte	215 mm
Zwitserse kap	00
Komt overeen met Duitse kap	1
Productnaamattribuut	SH 00 / DH 1
incl. vijlhandvat	nee
Vijlhandvat nodig	nee
Producttype	Precisievijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Uni	beperkt geschikt		