

Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1, Type: 91



Bestelgegevens

Bestelnummer	483800 91
GTIN	2050001046710
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ± 2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm \varnothing zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m \varnothing 0,99 mm, daarboven 70 mm.

Tolerantieklasse 1: pen- $\varnothing \pm 0,001$ mm.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

Kalibratie: S18

Nominale maten van/tot: 1 - 10 mm

Oplopend met: 0,1 mm

Aantal meetpennen: 91

Technische beschrijving

Oplopend met	0,1 mm
Aantal meetpennen	91

Nominale maten van/tot	1 - 10 mm
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpenset

Dienstverlening

Kalibratie Meetpennenset Setinhoud 91	018381 91
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetpennenset Setinhoud 91	019680 91
DAkKS-kalibratie Meetpennenset Setinhoud 91	020890 91
Kalibratie Meetpennenset Setinhoud 91	020880 91