

## Meetpennenset in houten box Tolerantieklassse 1, Type: 2-3



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 483820 2-3    |
| GTIN          | 2050001048578 |
| Artikelklasse | 48A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard ( $60 \pm 2$  HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm  $\varnothing$  zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m  $\varnothing$  0,99 mm, daarboven 70 mm.

**Tolerantieklassse 1:** pen- $\varnothing \pm 0,001$  mm. 1 houten box.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

### Technische beschrijving

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Oplopend met           | 0,01 mm     |
| Nominale maten van/tot | 2,01 - 3 mm |
| Aantal meetpennen      | 100         |
| Norm                   | DIN 2269    |
| Tolerantieklassse      | 1           |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Hardheid    | 60 ± 2 HRC   |
| Materiaal   | Kaliberstaal |
| Verpakking  | stevige box  |
| Kalibratie  | S18          |
| Producttype | Meetpen      |

### Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| KalibratieMeetpennenset Setinhoud 100       | 020880 100 |
| DAkkS-kalibratieMeetpennenset Setinhoud 100 | 020890 100 |