

## Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1, Type: 81



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483801 81
GTIN	2050001056986
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard ( $60 \pm 2$  HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm  $\varnothing$  zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m  $\varnothing$  0,99 mm, daarboven 70 mm.

**Tolerantieklasse 1:** pen- $\varnothing \pm 0,001$  mm.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

Kalibratie: S18

Nominale maten van/tot: 1 - 5 mm

Oplopend met: 0,05 mm

Aantal meetpennen: 81

### Technische beschrijving

Oplopend met	0,05 mm
Nominale maten van/tot	1 - 5 mm

Aantal meetpennen	81
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	1
Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpenset

### Dienstverlening

Kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	018381 81
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	019680 81
DAkKS-kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	020890 81
Kalibratie Meetpennenset Setinhoud 81	020880 81