

**Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 527070 1 |
| GTIN | 613548056219 |
| Artikelklasse | 53B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zwitserse precisievijlen met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldvijlachtige vormen, echter met **sterke, gesmede** 4-kante of 6-kante **arend** en **versterkt profiel**.

Geen vijlhandvat nodig.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. **Habilis-precisievijlen** maken een **grotere werkdruk** mogelijk dan naaldvijlen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Vormbeschrijving | blok, stomp |
| Doorsnede | 10,0x2,6 mm |
| Totale lengte | 215 mm |
| Zwitserse kap | 1 |
| Komt overeen met Duitse kap | 3 |
| Productnaamattribuut | SH 1 / DH 3 |
| Producttype | Precisievijl |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--|--------------|----------------|----------|
|--|--------------|----------------|----------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Alu Mg | geschikt |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 55 HRC | geschikt |
| Staal < 60 HRC | geschikt |
| Staal < 67 HRC | geschikt |
| RVS | geschikt |
| Ti | beperkt geschikt |
| GG(G) | geschikt |
| CuZn | geschikt |
| Kunststof, GFK | geschikt |
| Hout | geschikt |
| Uni | beperkt geschikt |