



Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	527070 3
GTIN	613548056233
Artikelklasse	53B

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldivijlachtige vormen, echter met **sterke, gesmede** 4-kante of 6-kante **arend** en **versterkt profiel**.

Geen vijlhandvat nodig.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. **Habilis-precisievijlen** maken een **grotere werkdruk** mogelijk dan naaldivijlen.

Technische beschrijving

Doorsnede	12,2×3,4 mm
Vormbeschrijving	half rond
Totale lengte	215 mm
Zwitserse kap	1
Komt overeen met Duitse kap	3
Productnaamattribuut	SH 1 / DH 3
Producttype	Precisievijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu Mg	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Staal < 67 HRC	geschikt
RVS	geschikt
Ti	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt
Uni	beperkt geschikt