

## Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 2, Type: 4-5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	483830 4-5
GTIN	2050001048684
Artikelklasse	48A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard ( $60 \pm 2$  HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm  $\varnothing$  zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm t/m  $\varnothing$  0,99 mm, daarboven 70 mm.

**Tolerantieklasse 2:** pen- $\varnothing \pm 0,002$  mm. 1 houten box.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.

### Technische beschrijving

Nominale maten van/tot	4,01 - 5 mm
Oplopend met	0,01 mm
Aantal meetpennen	100
Norm	DIN 2269
Tolerantieklasse	2

Hardheid	60 ± 2 HRC
Materiaal	Kaliberstaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S18
Producttype	Meetpen

### Dienstverlening

KalibratieMeetpennenset Setinhoud 100	020880 100
DAkkS-kalibratieMeetpennenset Setinhoud 100	020890 100