

Mitutoyo
Hardheidsmeter Rockwell, Type: HR110

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 495080 HR110 |
| GTIN | 4946368631554 |
| Artikelklasse | 44F |

Omschrijving
Uitvoering:

Rockwell-hardheidsmeters in een robuuste uitvoering en met hoge nauwkeurigheid (volgens DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Werkt zonder stroomvoorziening, automatisch vooraf ingestelde meetklok, handmatig vooraf instellen niet nodig.

Levering:

Diamanten drukstift, drukstift met stalen kogel 1/16 inch, reservekogels 1/16 inch, vlak aambeeld Ø 64 mm, V-aambeeld Ø 40 mm, stofhoes, hardheidsvergelijkingsplaatjes, waterpas. 3 Hardheidsvergelijkingsplaatjes.

Opmerking:

Andere accessoires op aanvraag.

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Aflezings: 0,5 HR

Weergave: meetklok

Testverloop: Rockwell

Rockwell-schalen: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

Bediening: handmatig

Hoofdbelasting meetkracht: 60; 100; 150 kg

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---|
| Rockwell-schalen | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
| Hoogte | 780 mm |
| Aflezing | 0,5 HR |
| Lengte | 512 mm |
| Voorbelasting meetkracht | 10 kg |
| Bediening | handmatig |
| Breedte | 296 mm |
| Testverloop | Rockwell |
| Maximale proefstukbreedte | 180 mm |
| Gewicht | 49 kg |
| Weergave | meetklok |
| Maximale proefstukhoogte | 180 mm |
| Hoofdbelasting meetkracht | 60; 100; 150 kg |
| Fabrikantnummer | HR-110MR |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Producttype | Hardheidsmeetmachine Rockwell |