

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 40 mm, Kogel-Ø D: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494224 2
GTIN	2050000973482
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Schacht-Ø S	1,5 mm
Gewicht	1,29 g
Materiaal schacht	Hardmetaal
effectieve werklengte	32,5 mm
Kogel-Ø D	2 mm
Lengte L	40 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
-------------------------------------	-----------

Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30