

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 40 mm, Kogel-Ø D: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494224 3
GTIN	2050000973499
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Gewicht	1,97 g
Kogel-Ø D	3 mm
Materiaal schacht	Hardmetaal
effectieve werklengte	37 mm
Schacht-Ø S	2 mm
Lengte L	40 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

Taster-reinigingskit	494240
5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2