

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 40 mm, Kogel-Ø D: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494224 4
GTIN	2050000973505
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Materiaal schacht	Hardmetaal
Kogel-Ø D	4 mm
Gewicht	2,04 g
Schacht-Ø S	2 mm
effectieve werklengte	40 mm
Lengte L	40 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
-------------------------------------	-----------

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Taster-reinigingskit	494240