

RENISHAW**Robijnkogeltaster lengte 40 mm, Kogel-Ø D: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494224 5
GTIN	2050000973512
Artikelklasse	49F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Opmerking:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Kogel-Ø D	5 mm
Gewicht	3,17 g
effectieve werklengte	40 mm
Materiaal schacht	Hardmetaal
Schacht-Ø S	2,5 mm
Lengte L	40 mm
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster

Accessoires

5-Weg-tasterinzethouder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--------------------------------------	-------------

Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Tasterinzetverlengstuk Lengte 40 mm	494214 40
Taster-reinigingskit	494240
Tasterinzetverlengstuk Lengte 20 mm	494214 20
Tasterinzetverlengstuk Lengte 10 mm	494214 10
Tasterinzetverlengstuk Lengte 30 mm	494214 30